

# ALPHA

## 3478UVH080P62

EAN 4031582307122

Roda fixa, forquilha de aço prensado, zincado, cromado a azul, eixo da roda aparafusado, Suporte de fixação.

Núcleo da roda de Poliamida, Superfície de rodagem: borracha sólida, negra, casquilho liso, com placas anti-fios

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

### Dados técnicos

Diâmetro da roda	80 mm
Largura da roda	35 mm
Largura da roda	85 mm
Medida da placa de fixação	103 x 85 mm
Distância de furação	80/77 x 60 mm
Diâmetro de furação	9 mm
Altura total	108 mm
Temperatura	- 20 / + 80 °C
Norma	EN 12532
Peso da roda	0.494 kg
Dureza da superfície de rodagem	Shore D 39
Capacidade de carga	100 kg
Cap. de carga estática	200 kg

### Dimensions



### Advantages at a glance

Resistência de rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ○ ○ ○
Protecção contra oxidação	● ● ● ○ ○

# ALPHA

3478UVH080P62

EAN 4031582307122



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

