

ALPHA

3478UVH080P62

EAN 4031582307122

Неповоротний ролик, Вилка із штампованої сталі, покрита блискучим цинком, пофарбована блакитним кольором, вісь колеса з гайкою, кріплення пластини.

Центр колеса із поліаміду, протектор: тверда гума, чорна, простий підшипник ковзання, із нарізними пристроями захисту,

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Технічні характеристики

Діаметр колеса	80 MM
Ширина колеса	35 MM
ширина ролика	85 MM
розмір пластини	103 x 85 MM
Центри отворів диску	80/77 x 60 MM
Отвір диску	9 MM
Загальна висота	108 MM
Температура	- 20 / + 80 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	0.494 кг
Міцність покриття	Міцність за Шором D 39
Вантажопідйомність	100 кг
допустиме навантаження (статичне)	200 кг

Dimensions



Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ○ ○ ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○

ALPHA

3478UVH080P62

EAN 4031582307122



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

