

INTEGRAL TWIN

3944UAP150R36-32S30

EAN 4031582355079

Drejeligt hjul med central-, total- og retningsbremse, ramme fremstillet af presset stål, præcisionskugleleje i drejekrans, syntetisk kappe, Tap med skiftenokke til profilstang, kort udførelse. Hjulfælg: Polyamid, Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugleleje



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Illustrationen kan afvige fra originalen

Tekniske data

Hjul-Ø	150 mm
Hjulbredde	15 mm
Hjulbredde	74 mm
Tap-Ø	32 mm
Taplængde	51 mm
DOM-Ø	70 mm
Udladning	45 mm
Udfalddiameter	249 mm
Byggehøjde	193 mm
Temperaturinterval	- 25 / - 25 °C
Standard	EN 12531
Vægt	2.226 kg
Udfalddradius	124.5 mm
Hjulbane hårdhed	Shore D 40
Belastning (dynamisk)	250 kg
Belastning (statisk)	750 kg

Egenskaber/fordele

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Kørselsstøj	● ● ● ○ ○
Slid	● ● ● ● ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○