

INTEGRAL TWIN

3946UAP150R36-32S30

EAN 4031582355086

Въртящо колело с централна, пълна спирачка, Рамка от пресована стомана, прецизен ролков лагер във въртяща се глава, корпус със синтетично покритие, Пробка с превключваща гърбица за профилни щанги, късо изпълнение. Корпус на колелото от полиамид, работна повърхнина от полиуретан, прецизен сачмен лагер

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Снимката може да се различава от оригиналния продукт

Технически данни

Диаметър на колело	150 мм
Ширина на гумите	15 мм
Ширина на колелото	74 мм
Болт-Ø	32 мм
Дължина на болта	51 мм
Купол-Ø	70 мм
Издаване напред	45 мм
Интерференция на въртенето	249 мм
Конструктивна височина	193 мм
Температура	- 25 / - 25 °C
Стандарт	EN 12531
Тегло	2.218 кг
Кръгов радиус	124.5 мм
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор D 40
Динамична товароносимост	250 кг
Статична товароносимост	750 кг

Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ● ○ ○
Шум при движение	● ● ● ○ ○
Износване	● ● ● ● ○
Защита от ръжда	● ● ● ○ ○