

INTEGRAL TWIN

3946UAP150R36-32S30

EAN 4031582355086

Otočné kolečko s centrální brzdou, Vidlice vyrobena z lisované oceli, přesné kuličkové ložisko v otočné hlavě, vidlice s plastovými kryty, čep s excentrickou dírou s nákrůžkem, krátká verze. Střed kolečka vyroben z polyamidu, vysoké zatížení, kluzné uložení, Běhoun: polyuretan, přesné kuličkové ložisko

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu

Technické údaje

Průměr kolečka	150 mm
Šířka kola	15 mm
Šířka kolečka	74 mm
Čep-Ø	32 mm
Délka čepu	51 mm
Hlava kolečka-Ø	70 mm
Vyosení	45 mm
Přesah kolečka	249 mm
Stavební výška	193 mm
Teplota	- 25 / - 25 °C
Standard	EN 12531
Hmotnost	2.218 kg
Poloměr otáčení	124.5 mm
Tvrdost běhounu	Shore D 40
Dynamická nosnost	250 kg
Statická nosnost	750 kg

Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○