

INTEGRAL TWIN

3946UAP150R36-32S30

EAN 4031582355086

Roulette pivotante avec blocage centralisé, Structure en acier embouti, pivot sur roulement à billes, chape avec habillage synthétique., Tige pour roulette à blocage central, exécution raccourcie. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	150 mm
Largeur de roue	15 mm
Largeur de la roulette	74 mm
Diamètre de la tige	32 mm
Longueur de la tige	51 mm
Diamètre du dôme	70 mm
Déport	45 mm
Diamètre d'encombrement	249 mm
Hauteur	193 mm
Résistance à la température	- 25 / - 25 °C
Norme	EN 12531
Poids	2.218 kg
Rayon d'encombrement	124.5 mm
Dureté du bandage	Shore D 40
Capacité de charge dynamique	250 kg
Capacité de charge statique	750 kg

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○