

INTEGRAL TWIN

3946UAP150R36-32S30

EAN 4031582355086

központi fékes, önbeálló görgő, préselt acéllemez váz, precíziós golyóscsapágy a nyakban, szintetikus borítás, csap profilrúdhoz való furattal, rövid változat. Poliamid keréktárcsa, poliuretán futófelület, precíziós, tömített golyóscsapágy

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

Műszaki adatok

Kerékátmérő	150 mm
Kerékszélesség	15 mm
Görgő szélessége	74 mm
Csavarátmérő	32 mm
Csavarhossz	51 mm
Nyakátmérő	70 mm
Utánfutás	45 mm
Körbeforgás	249 mm
Teljes magasság	193 mm
Hőtartomány	- 25 / - 25 °C
Szabvány	EN 12531
Súly	2.218 kg
Fordulókör sugara	124.5 mm
Futófelület keménysége	Shore D 40
Terhelhetőség	250 kg
Statikus teherbírás	750 kg

Előnyök egy pillantással

Gördülési ellenállás	● ● ● ○ ○
Mozgás közbeni zaj	● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ● ● ○
Rozsda elleni védelem	● ● ● ○ ○