

INTEGRAL TWIN

3946UAP150R36-32S30

EAN 4031582355086

Ruota girevole con freno centrale, Supporto in lamiera di acciaio stampata, girevole su cuscinetto a sfere di precisione, con cover in materiale sintetico, Perno per freno centrale, corto. Centro della ruota in poliammide.

Fascia: poliuretano termoplastico, mozzo su cuscinetti a sfere di precisione



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

Informazioni Tecniche

Diametro ruota	150 mm
Larghezza della ruota	15 mm
Larghezza ruota	74 mm
Perno-Ø	32 mm
Lunghezza del perno	51 mm
Dome-Ø	70 mm
Disassamento	45 mm
Ingombro piroettamento	249 mm
Altezza utile	193 mm
Temperatura	- 25 / - 25 °C
Norma	EN 12531
Peso	2.218 kg
Raggio ingombro piroettamento	124.5 mm
Durezza della fascia	Shore D 40
Portata	250 kg
Portata statica	750 kg

Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ● ● ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○