

INTEGRAL TWIN

3946UAP150R36-32S30

EAN 4031582355086

Grozāms atbalsta ritenis ar centrālo bremzi, dakša veidota no presēta metāla, augstas precizitātes lodīšu gultnis pagriezienu punktā, dakša pārklāta ar sintētisku pārklājumu, kāts ar ekscentrētu atveri profilētiem stieņiem, īsais variants

. Riteņa centrs izgatavots no poliamīda, protektors: poliuretāns, augstas precizitātes lodīšu gultnis



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Tehniskie dati

Riteņa diametrs	150 mm
Riteņa platums	15 mm
Atbalsta riteņa platums	74 mm
Skrūves Ø	32 mm
Skrūves garums	51 mm
Kupola diametrs	70 mm
Nobīde no centrālās ass	45 mm
Griešanās rādiuss	249 mm
Kopējais augstums	193 mm
Temperatūra	- 25 / - 25 °C
Standarts	EN 12531
Svars	2.218 kg
Griešanās rādiuss	124.5 mm
Kontaktslāņa cietība	Shore D 40
Krāvnese - kustībā	250 kg
Krāvnese - miera stāvoklī	750 kg

Advantages at a glance

Riteņa izturība	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Berze	● ● ● ● ○
Rūsēšanas aizsardzība	● ● ● ○ ○