

INTEGRAL TWIN

3946UAP150R36-32S30

EAN 4031582355086

Roată pivotantă cu blocare centralizată, Furcă din tablă din oțel, ambutisată, rulment de precizie în capul de pivotare, înveliș sintetic, bolț cu alezaj pentru țeavă profil, versiunea scurtă. Jantă din poliamidă suprafață de rulare din poliuretan, rulment de precizie cu bile, etanșat



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Date Tehnice

Diametrul roții	150 mm
Lățimea roții	15 mm
Lățimea roții	74 mm
Diametru bolț	32 mm
Lungime bolț	51 mm
Diametru guler	70 mm
Deviație de la ax	45 mm
Diametrul de pivotare	249 mm
Înălțime totală	193 mm
Temperatura	- 25 / - 25 °C
Standard	EN 12531
Greutate	2.218 kg
Raza de pivotare	124.5 mm
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore D 40
Sarcină dinamică	250 kg
Sarcină statică	750 kg

Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ● ● ○
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○