

# INTEGRAL TWIN

## 3946UAP150R36-32S30

EAN 4031582355086

Okretni tocak sa centralnom kocnicom, Ram je napravljen od presovanog celika, precizni kuglicni lezaj u okretnoj glavi, kuciste sa sinteticom zastitom, cev sa rupom za profilne sipke, kratka verzija. Telo tocka od poliamida, Omotac: POLIuretan, precizni kuglicni lezaj

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

### Tehnicki podaci

Precnik tocka.	150 mm
Sirina gazista.	15 mm
Sirina tocka	74 mm
Bolcna -Ø	32 mm
Duzina bolcne.	51 mm
Kupola -Ø	70 mm
Dislokacija	45 mm
Otpor okretanju.	249 mm
Sveukupna visina.	193 mm
Temperatura	- 25 / - 25 °C
Standard	EN 12531
Tezina	2.218 kg
Radijus okretanja	124.5 mm
Tvrdoca omotaca	Shore D 40
Dinamicka nosivost.	250 kg
Staticka nosivost.	750 kg

### Advantages at a glance

Otpor okretanju	● ● ● ○ ○
Buka pri okretanju	● ● ● ○ ○
trenje, habanje	● ● ● ● ○
zastita od korozije	● ● ● ○ ○