

ZETA

4680IEP125P63

EAN 4031582307795

Поворотний ролик, корпус з дуже важкої штампованої сталі, армований, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, ущільнений шарнірний подвійний шарикопідшипник, армовані та термічно оброблені кришки кульок, заклепаний шворінь, кільце для видалення бруду з вбудованим змащувальним ніпелем, вісь колеса з гайкою, кріплення пластини. Центр колеса із алюмінію, протектор: чорна еластична шина, вулканізований, прецизійний шарикопідшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Технічні характеристики

Діаметр колеса	125 MM
Ширина колеса	50 MM
ширина ролика	96 MM
розмір пластини	137 x 105 MM
Центри отворів диску	105 x 80/75 MM
Отвір диску	11 MM
Купол діаметром	96 MM
зсув	55 MM
Зчеплення шарніру	235 MM
Загальна висота	164 MM
Температура	- 20 / + 85 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	2.868 кг
радіус повороту	117.5 MM
Міцність покриття	Міцність за Шором А 67
Вантажопідйомність	300 кг
допустиме навантаження (статичне)	600 кг

Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ○ ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



ZETA

4680IEP125P63

EAN 4031582307795



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

