

ZETA

4680ITP250P63 Flat

EAN 4031582010657

Поворотный ролик, кронштейн из прочной стали, усиленный, оцинкованное пассивированное голубым покрытие, поворотный узел на двойном усиленном гермет. шарикоподшипнике, скрепленным заклепкой, пылезащитное кольцо с интегрированным ниппелем для смазки, ось колеса на болту с гайкой, крепежная панель. Центр колеса из Алюминия, Протектор: Полиуретан, литой, прецизионный шарикоподшипник



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Технические характеристики

Диаметр колеса	250 мм
Ширина колеса	55 мм
Ширина ролика	96 мм
Размер панели	137 x 105 мм
Отверстия панели	105 x 80/75 мм
Отверстие панели	11 мм
Диаметр шейки - Ø	96 мм
Смещение	55 мм
Область поворота - Ø	360 мм
Общая высота	290 мм
Температура	- 10 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Вес	4.81 кг
Радиус поворота	180 мм
Твердость протектора	твердость по Шору D 42
Допустимая динамическая нагрузка	800 кг
Допустимая статическая нагрузка	1600 кг


Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ● ● ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



ZETA

4680ITP250P63 Flat

EAN 4031582010657



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

