

**ZETA****4681IEP125P63**

EAN 4031582307931

Zestaw obrotowy z blokadą kierunku jazdy, Widelec z grubej blachy stalowej, wzmocniony, ocynkowany, pasywowany na niebiesko. W obrotnicy dwurzędowe, osłonięte łożysko kulkowe, wzmocnione przez utwardzenie bieżni. Bolec obrotnicy nitowany. Oś koła skręcana., płyta mocująca. Piasta aluminiowa, bieżnia z gumy elastycznej, nawulkanizowana. Łożyska kulkowe zwykłe

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.





Zdjęcie może różnić się od oryginalnego produktu.

**Dane techniczne**

Koło-Ø	125 mm
Szerokość koła	50 mm
Szerokość zestawu	96 mm
Wymiary płytki	137 x 105 mm
Rozstaw otworów płytki	105 x 80/75 mm
Otwór płytki	11 mm
Średnica główki widelca-Ø	96 mm
Wysięg	55 mm
Zasięg działania koła-Ø	230 mm
Wysokość zabudowy	164 mm
Zakres temperatury	- 20 / + 85 °C
Standard	EN 12532
Masa	2.941 kg
Twardość bieżni	Shore A 67
Nośność dynamiczna	300 kg
Nośność statyczna	600 kg

**Zalety**

Łatwość toczenia	● ● ● ○ ○
Hałas związany z ruchem	● ● ● ○ ○
Ścieranie	● ● ● ○ ○
Ochrona przed rdzą	● ● ● ○ ○

**Wymiary****Mocowanie**

# ZETA

4681IEP125P63

EAN 4031582307931



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Mocowanie

