

# ZETA

## 4681IEP160P63

EAN 4031582307948

Önbeálló görgő irányfékkel, Vastag, préselt acéllemez villaszerkezet, fényes cinkbevonattal, védett, szigetelt, dupla golyósor a nyakban megerősített és hőkezelt golyósor-fedél, szegecselt csapszeg, zsírzószemmel ellátott porvédő a nyakban csavarozott tengely, talplemezes rögzítés. Alumínium keréktárcsa, fekete, elasztikus gumi futófelület, precíziós golyóscsapágy

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől


### Műszaki adatok

Keréktárcsa átmérő	160 mm
Kerékszélesség	50 mm
Görgő szélessége	96 mm
Talplemez mérete	137 x 105 mm
Talplemez furatok távolsága	105 x 80/75 mm
Furat	11 mm
Nyakátmérő	96 mm
Utánfutás	55 mm
Körbeforgás	230 mm
Teljes magasság	200 mm
Hőtartomány	- 20 / + 85 °C
Szabvány	EN 12532
Súly	3.354 kg
Futófelület keménysége	Shore A 67
Terhelhetőség	350 kg
Statikus teherbírás	700 kg


### Előnyök egy pillantással

Gördülési ellenállás	● ● ● ○ ○
Mozgás közbeni zaj	● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ● ○ ○
Rozsda elleni védelem	● ● ● ○ ○

### Méretetek



### Szerkezet és Szerelés



# ZETA

4681IEP160P63

EAN 4031582307948



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Szerkezet és Szerelés

