

ZETA

4681IEP160P63

EAN 4031582307948

Role pivotante cu blocare pe direcție, furcă din tablă groasă din oțel, ambutisată, zincată în galben, rând dublu etanșat de bile în capul pivotant, cu capac întărit și călit, nituit, inel antipraf cu niplu de gresare integrat, axul roții cu șurub și piuliță, sistem de prindere tip placă. Jantă din aluminiu, suprafață de rulare din cauciuc elastic, rulment de precizie

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Date Tehnice

Diametrul roții	160 mm
Lățimea roții	50 mm
Lățimea roții	96 mm
Mărimea plăcii	137 x 105 mm
Găuri de prindere	105 x 80/75 mm
Gaură	11 mm
Diametru guler	96 mm
Deviație de la ax	55 mm
Diametrul de pivotare	230 mm
Înălțime totală	200 mm
Temperatura	- 20 / + 85 °C
Standard	EN 12532
Greutate	3.354 kg
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore A 67
Sarcină dinamică	350 kg
Sarcină statică	700 kg


Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ● ○ ○
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



ZETA

4681IEP160P63

EAN 4031582307948



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

