

# ZETA

## 4681EP160P63

EAN 4031582307948

Поворотний ролик з фіксатором напрямку, корпус з дуже важкої штампованої сталі, армований, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, ущільнений шарнірний подвійний шарикопідшипник, армовані та термічно оброблені кришки кульок, заклепаний шворінь, кільце для видалення бруду з вбудованим змащувальним ніпелем, вісь колеса з гайкою, кріплення пластини. Центр колеса із алюмінію, протектор: чорна еластична шина, вулканізований, прецизійний шарикопідшипник

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


### Технічні характеристики

Діаметр колеса	160 MM
Ширина колеса	50 MM
ширина ролика	96 MM
розмір пластини	137 x 105 MM
Центри отворів диску	105 x 80/75 MM
Отвір диску	11 MM
Купол діаметром	96 MM
зсув	55 MM
Зчеплення шарніру	230 MM
Загальна висота	200 MM
Температура	- 20 / + 85 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	3.354 кг
Міцність покриття	Міцність за Шором А 67
Вантажопідйомність	350 кг
допустиме навантаження (статичне)	700 кг


### Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ○ ○
Стойкий до корозії	● ● ● ○ ○

### Dimensions



### Structure & Mounting



# ZETA

4681IEP160P63

EAN 4031582307948



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

