

ZETA

4681IEP250P63

EAN 4031582307962

Rueda giratoria con freno direccional, Soporte de chapa de acero reforzado, muy pesada, cromatizado amarillo, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, con el rodamiento reforzado y protegido, cabeza giratoria remachada, eje de rueda atornillado, pletina de fijación. núcleo de rueda de aluminio, bandaje de goma elástica negra vulcanizada, cojinete de bolas de precisión



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La foto puede diferir del producto original


Datos técnicos

Diámetro de la rueda	250 mm
Ancho de la rueda	50 mm
Ancho de rueda	96 mm
Medida de pletina	137 x 105 mm
Distancia de agujeros	105 x 80/75 mm
Diámetro de agujero	11 mm
Diámetro de dome	96 mm
Desplazamiento	55 mm
Interferencia de giro	230 mm
Altura total	290 mm
Temperatura	- 20 / + 85 °C
Norma	EN 12532
Peso de la rueda	4.791 kg
Dureza del bandaje	Shore A 67
Capacidad de carga	500 kg
Capacidad de carga estática	1000 kg


Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○

Dimensiones



Estructura y montaje



ZETA

4681IEP250P63

EAN 4031582307962



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Estructura y montaje

