

ZETA

4681ITP160P63 Flat

EAN 4031582307986

Grozāmais ritentiņš ar virziena fiksētāju

, Apvalks izgatavots no ļoti smaga štancētā tērauda, pastiprināts, dzelteni cinkots, nosegts šarnīra dubultais lodīšu gultnis, pastiprināti un termiski apstrādāti lodīšu pārklājumi, kniedēts ar ļoti lielām kniedēm, riteņa ass ar uzgriezni

, platformas stiprinājums. Riteņa centrs izgatavots no alumīnija, protektors: poliuretāns, izliets, augstas precizitātes lodīšu gultnis



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product


Tehniskie dati

Riteņa diametrs	160 mm
Riteņa platums	50 mm
Atbalsta riteņa platums	96 mm
Platformas izmērs	137 x 105 mm
Platformas caurumu centri	105 x 80/75 mm
Platformas caurums	11 mm
Kupola diametrs	96 mm
Nobīde no centrālās ass	55 mm
Griešanās rādiuss	270 mm
Kopējais augstums	200 mm
Temperatūra	- 10 / + 60 °C
Standarts	EN 12532
Svars	3.25 kg
Griešanās rādiuss	135 mm
Kontaktslāņa cietība	Shore D 42
Kravnesība - kustībā	800 kg
Kravnesība - miera stāvoklī	1600 kg

Dimensions



Structure & Mounting



Advantages at a glance

Riteņa izturība	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Berze	● ● ● ● ○
Rūsēšanas aizsardzība	● ● ● ○ ○

ZETA

4681ITP160P63 Flat

EAN 4031582307986



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

