

ZETA

4681TOO125P63

EAN 4031582308013

定向锁定旋转脚轮, 超高压压制钢制轮架, 加固, 黄色镀铬, 蓝色钝化, 密封旋转双滚珠轴承, 加固热处理滚珠表面, 铆接中心销, 注油嘴, 防尘圈, 螺帽轮轴, 托板安装装置. 聚酰胺制轮心, 重载, 滑动轴承



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

技术数据

轮子直径	125 毫米
车轮宽度	50 毫米
托板尺寸	137 x 105 毫米
托板孔中心	105 x 80/75 毫米
托板孔	11 毫米
偏移量	55 毫米
旋转阻止	230 毫米
总高度	164 毫米
温度	- 40 / + 80 摄氏度
标准	EN 12532
重量	2.59 公斤
轮面硬度	支杆 D 75
动(力)载重量	700 公斤
静载重量	1400 公斤


Dimensions



Advantages at a glance

滚动阻力	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ○ ○ ○ ○
磨损	● ● ● ● ●
防锈	● ● ● ○ ○

Structure & Mounting



ZETA

4681TOO125P63

EAN 4031582308013



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

