

ZETA

4681TOO125P63

EAN 4031582308013

Drejeligt hjul med retningsbremse, Gaffel af kraftig presset stålplade, forstærket, galvaniseret, drejekrans med dobbelt lukket kuglekrans, forstærket med hærkede lejeskåle, bolt i drejekrans nittet, støvring med smørenippel, hjul boltet i gaffel, befæstigelsesplade. Hjulfælg: Polyamid, svær udførsel, glideleje



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Illustrationen kan afvige fra originalen


Tekniske data

Hjul-Ø	125 mm
Hjulbredde	50 mm
Plademål	137 x 105 mm
Hulafstand	105 x 80/75 mm
Pladehul-Ø	11 mm
Udladning	55 mm
Udfaldsdiameter	230 mm
Byggehøjde	164 mm
Temperaturinterval	- 40 / + 80 °C
Standard	EN 12532
Vægt	2.59 kg
Hjulbane hårdhed	Shore D 75
Belastning (dynamisk)	700 kg
Belastning (statisk)	1400 kg


Egenskaber/fordele

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Kørselsstøj	● ○ ○ ○ ○
Slid	● ● ● ● ●
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

Dimensioner



Struktur og montering



ZETA

4681TOO125P63

EAN 4031582308013



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Struktur og montering

