

ZETA

4681TOO125P63

EAN 4031582308013

Поворотний ролик з фіксатором напрямку, корпус з дуже важкої штампованої сталі, армований, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, ущільнений шарнірний подвійний шарикопідшипник, армовані та термічно оброблені кришки кульок, заклепаний шворінь, кільце для видалення бруду з вбудованим змащувальним ніпелем, вісь колеса з гайкою, кріплення пластини. Центр колеса із поліаміду, надміцний, простий підшипник ковзання

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Технічні характеристики

Діаметр колеса	125 MM
Ширина колеса	50 MM
розмір пластини	137 x 105 MM
Центри отворів диску	105 x 80/75 MM
Отвір диску	11 MM
зсув	55 MM
Зчеплення шарніру	230 MM
Загальна висота	164 MM
Температура	- 40 / + 80 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	2.59 кг
Міцність покриття	Міцність за Шором D 75
Вантажопідйомність	700 кг
допустиме навантаження (статичне)	1400 кг


Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ○ ○ ○ ○
Тертя	● ● ● ● ●
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



ZETA

4681TOO125P63

EAN 4031582308013



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

