

ZETA

4681UOO200P63 WT46

EAN 4031582308068

Rueda giratoria con freno direccional, Soporte de chapa de acero reforzado, muy pesada, cromatizado amarillo, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, con el rodamiento reforzado y protegido, cabeza giratoria remachada, eje de rueda atornillado, pletina de fijación. Núcleo de rueda de poliamida, buje liso

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La foto puede diferir del producto original


Datos técnicos

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Diámetro de la rueda | 200 mm |
| Ancho de la rueda | 46 mm |
| Medida de pletina | 137 x 105 mm |
| Distancia de agujeros | 105 x 80/75 mm |
| Diámetro de agujero | 11 mm |
| Desplazamiento | 55 mm |
| Interferencia de giro | 230 mm |
| Altura total | 240 mm |
| Temperatura | - 40 / + 80 °C |
| Norma | EN 12532 |
| Peso de la rueda | 2.863 kg |
| Dureza del bandaje | Shore D 75 |
| Capacidad de carga | 600 kg |
| Capacidad de carga estática | 1200 kg |


Ventajas en un vistazo

| | |
|----------------------------|-----------|
| Resistencia a la rodadura | ● ● ● ○ ○ |
| Ruido de movimiento | ● ○ ○ ○ ○ |
| Desgaste | ● ● ● ● ● |
| Protección contra el óxido | ● ● ● ○ ○ |

Dimensiones



Estructura y montaje



ZETA

4681UOO200P63 WT46

EAN 4031582308068



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Estructura y montaje

