

**ZETA****4687IEP125P63**

EAN 4031582308112

Zwenkwiel met dubbele rem, Vork van extra zwaar geperst staal, verzinkt-chromatiseerd, voorzien van dubbele, geharde kogelbanen, met versterkt en warmtebehandelde lager stof afdichting met geïntegreerde smeernippel, centrale pen geklonken, wielas geschroefd, plaatbevestiging. Wielkern van aluminium op precisiekogellagers, met zwarte opgevulcaniseerde elastische rubberband

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.





Foto kan afwijken van het originele product

**Technische gegevens**

Wieldiameter	125 mm
Wielbreedte	50 mm
Wielbreedte	96 mm
Plaatafmeting	137 x 105 mm
Boutgatafstand	105 x 80/75 mm
Bevestigingsgat	11 mm
DOM-Ø	96 mm
Uitlading	60 mm
Uitzwenking - Ø	322 mm
Bouwhoogte	164 mm
Temperatuur	- 20 / + 85 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	3.175 kg
Zwenkradius	161 mm
Hardheid van de band	Shore A 67
Dyn. draagvermogen	300 kg
Statisch draagvermogen	600 kg

**Kenmerken**

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

**Afmetingen****Structuur en montage**

# ZETA

## 4687IEP125P63

EAN 4031582308112



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

### Structuur en montage

