

ZETA**4687IEP160P63**

EAN 4031582308129

Otočné kolečko s totální brzdou, v zadní části kola, Vidlice vyrobená z velmi silného ocelového výlisku, zesíleno, modře zinkováno, utěsněná zesílená dvouřadá kuličková dráha v otočné hlavě kola, tepelně zpracovaný povrch kuliček, zanýťováno masivním nýtem, kolo se šroubem a maticí, uchycení s plotýnkou. Střed kolečka vyroben z hliníkové slitiny, Běhoun: černá elastická navulkanizovaná guma, přesné kuličkové ložisko

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.





Obrázky se mohou lišit od od skutečného produktu

Technické údaje

Průměr kolečka	160 mm
Šířka kola	50 mm
Šířka kolečka	96 mm
Velikost plotny	137 x 105 mm
Rozteč děr	105 x 80/75 mm
Průměr děr	11 mm
Hlava kolečka-Ø	96 mm
Vyosení	55 mm
Přesah kolečka	322 mm
Stavební výška	200 mm
Teplota	- 20 / + 85 °C
Standard	EN 12532
Hmotnost	3.59 kg
Poloměr otáčení	161 mm
Tvrdost běhounu	Shore A 67
Dynamická nosnost	350 kg
Statická nosnost	700 kg

Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ○ ○
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○

Dimensions**Structure & Mounting**

ZETA

4687IEP160P63

EAN 4031582308129



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

