

# ZETA

## 4687IEP160P63

EAN 4031582308129

Zestaw obrotowy z hamulcem totalnym za kołem , Widelec z grubej blachy stalowej, wzmocniony, ocynkowany, pasywowany na niebiesko. W obrotnicy dwurzędowe, osłonięte łożysko kulkowe, wzmocnione przez utwardzenie bieżni. Bolec obrotnicy nitowany. Oś koła skręcana., płytka mocująca. Piasta aluminiowa, bieżnia z gumy elastycznej, nawulkanizowana. Łożyska kulkowe zwykłe

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Zdjęcie może różnić się od oryginalnego produktu.


### Dane techniczne

Koło-Ø	160 mm
Szerokość koła	50 mm
Szerokość zestawu	96 mm
Wymiary płytki	137 x 105 mm
Rozstaw otworów płytki	105 x 80/75 mm
Otwór płytki	11 mm
Średnica główki widelca-Ø	96 mm
Wysięg	55 mm
Zasięg działania koła-Ø	322 mm
Wysokość zabudowy	200 mm
Zakres temperatury	- 20 / + 85 °C
Standard	EN 12532
Masa	3.59 kg
Promień działania koła	161 mm
Twardość bieżni	Shore A 67
Nośność dynamiczna	350 kg
Nośność statyczna	700 kg


### Zalety

Łatwość toczenia	● ● ● ○ ○
Hałas związany z ruchem	● ● ● ○ ○
Ścieranie	● ● ● ○ ○
Ochrona przed rdzą	● ● ● ○ ○

### Wymiary



### Mocowanie



# ZETA

4687IEP160P63

EAN 4031582308129



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Mocowanie

