

ZETA

4687IEP200P63

EAN 4031582308136

Grozāmais ritentiņš ar kopējo fiksētāju skrituļa galā
 , Apvalks izgatavots no ļoti smaga štancētā tērauda, pastiprināts, dzelteni cinkots, nosegts šarnīra dubultais lodīšu gultnis, pastiprināti un termiski apstrādāti lodīšu pārklājumi, kniedēts ar ļoti lielām kniedēm, riteņa ass ar uzgriezni
 , platformas stiprinājums. Riteņa centrs izgatavots no alumīnija, protektors: melna gumijas riepa, vulkanizēta, augstas precizitātes lodīšu gultnis



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Tehniskie dati

Riteņa diametrs	200 mm
Riteņa platums	50 mm
Atbalsta riteņa platums	96 mm
Platformas izmērs	137 x 105 mm
Platformas caurumu centri	105 x 80/75 mm
Platformas caurums	11 mm
Kupola diametrs	96 mm
Nobīde no centrālās ass	55 mm
Griešanās rādiuss	322 mm
Kopējais augstums	240 mm
Temperatūra	- 20 / + 85 °C
Standarts	EN 12532
Svars	4.203 kg
Griešanās rādiuss	161 mm
Kontaktslāņa cietība	Shore A 67
Kravnesība - kustībā	450 kg
Kravnesība - miera stāvoklī	900 kg


Advantages at a glance

Riteņa izturība	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Berze	● ● ● ○ ○
Rūsēšanas aizsardzība	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



ZETA

4687IEP200P63

EAN 4031582308136



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

