

# ZETA

## 4687ITP200P63 Flat

EAN 4031582050585

Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte de chapa de acero reforzado, muy pesada, cromatizado amarillo, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, con el rodamiento reforzado y protegido, cabeza giratoria remachada, eje de rueda atornillado, pletina de fijación. núcleo de rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La foto puede diferir del producto original


### Datos técnicos

Diámetro de la rueda	200 mm
Ancho de la rueda	50 mm
Ancho de rueda	96 mm
Medida de pletina	137 x 105 mm
Distancia de agujeros	105 x 80/75 mm
Diámetro de agujero	11 mm
Diámetro de dome	96 mm
Desplazamiento	55 mm
Interferencia de giro	322 mm
Altura total	240 mm
Temperatura	- 10 / + 60 °C
Norma	EN 12532
Peso de la rueda	3.585 kg
Radio giratorio	161 mm
Dureza del bandaje	Shore D 42
Capacidad de carga	800 kg
Capacidad de carga estática	1600 kg

### Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○

### Dimensiones



### Estructura y montaje



# ZETA

4687ITP200P63 Flat

EAN 4031582050585



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Estructura y montaje

