

ZETA**4687TOO125P63**

EAN 4031582308150

Поворотний ролик із загальним фіксатором, хвостова частина ролику, корпус з дуже важкої штампованої сталі, армований, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, ущільнений шарнірний подвійний шарикопідшипник, армовані та термічно оброблені кришки кульок, заклепаний шворінь, кільце для видалення бруду з вбудованим змащувальним ніпелем, вісь колеса з гайкою, кріплення пластины. Центр колеса із поліаміду, надміцний, простий підшипник ковзання

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Технічні характеристики

Діаметр колеса	125 MM
Ширина колеса	50 MM
ширина ролика	96 MM
розмір пластины	137 x 105 MM
Центри отворів диску	105 x 80/75 MM
Отвір диску	11 MM
Купол діаметром	96 MM
зсув	60 MM
Зчеплення шарніру	322 MM
Загальна висота	164 MM
Температура	- 30 / + 80 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	2.821 kg
радіус повороту	161 MM
Міцність покриття	Міцність за Шором D 75
Вантажопідйомність	700 kg
допустиме навантаження (статичне)	1400 kg


Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ○ ○ ○ ○
Тертя	● ● ● ● ●
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



ZETA

4687TOO125P63

EAN 4031582308150



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

