

ZETA**4687U00250P63**

EAN 4031582308228

Otočné kolečko s totální brzdou, v zadní části kola, Vidlice vyrobená z velmi silného ocelového výlisku, zesíleno, modře zinkováno, utěsněná zesílená dvouřadá kuličková dráha v otočné hlavě kola, tepelně zpracovaný povrch kuliček, zanýťováno masivním nýtem, kolo se šroubem a maticí, uchycení s plotýnkou. Střed kolečka vyroben z polyamidu, kluzné uložení

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.





Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu

Technické údaje

Průměr kolečka	250 mm
Šířka kola	50 mm
Šířka kolečka	96 mm
Velikost plotny	137 x 105 mm
Rozteč děr	105 x 80/75 mm
Průměr děr	11 mm
Hlava kolečka-Ø	96 mm
Vyosení	55 mm
Přesah kolečka	360 mm
Stavební výška	290 mm
Teplota	- 30 / + 80 °C
Standard	EN 12532
Hmotnost	3.789 kg
Poloměr otáčení	180 mm
Tvrdost běhounu	Shore D 75
Dynamická nosnost	800 kg
Statická nosnost	1600 kg

Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ○ ○ ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ●
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○

Dimensions**Structure & Mounting**

ZETA

4687UOO250P63

EAN 4031582308228



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

