

ZETA**4687U00250P63**

EAN 4031582308228

Ruota girevole con freno a doppia azione, posteriore, Supporto in lamiera d'acciaio extra pesante, rinforzata, finitura zincata, girevole su doppio giro di sfere protetto e rinforzato con ralle temperate, perno centrale rivettato, anello parapolvere con ingrassatore integrato, asse ruota con vite e dado, attacco a piastra. Ruota in poliammide, mozzo a foro passante

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.





L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

Informazioni Tecniche

Diametro ruota	250 mm
Larghezza della ruota	50 mm
Larghezza ruota	96 mm
Dimensione della piastra	137 x 105 mm
Interasse fori piastra	105 x 80/75 mm
Diametro fori piastra	11 mm
Dome-Ø	96 mm
Disassamento	55 mm
Ingombro piroettamento	360 mm
Altezza utile	290 mm
Temperatura	- 30 / + 80 °C
Norma	EN 12532
Peso	3.789 kg
Raggio ingombro piroettamento	180 mm
Durezza della fascia	Shore D 75
Portata	800 kg
Portata statica	1600 kg

Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ○ ○ ○ ○
Abrasione	● ● ● ● ●
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○

Dimensioni**Struttura e montaggio**

ZETA

4687UOO250P63

EAN 4031582308228



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Struttura e montaggio

