

# ZETA

## 4688IEP125P63

EAN 4031582308259

Rolă fixă, furcă din tablă groasă din oțel, ambutisată, zincată în galben, axul roții cu șurub și piuliță, sistem de prindere tip placă.

Jantă din aluminiu, suprafață de rulare din cauciuc elastic, rulment de precizie

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

### Date Tehnice

Diametrul roții	125 mm
Lățimea roții	50 mm
Lățimea roții	117 mm
Mărimea plăcii	137 x 117 mm
Găuri de prindere	105 x 80/75 mm
Gaură	11 mm
Înălțime totală	164 mm
Temperatura	- 20 / + 85 °C
Standard	EN 12532
Greutate	1.87 kg
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore A 67
Sarcină dinamică	300 kg
Sarcină statică	600 kg

### Dimensions



### Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ● ○ ○
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○

# ZETA

4688IEP125P63

EAN 4031582308259



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

