

# ZETA

## 4688IEP125P63

EAN 4031582308259

Неповоротний ролик, Вилка із важкої штампованої сталі, армована, покрита блискучим цинком, пофарбована блакитним кольором, вісь колеса з гайкою, кріплення пластини.

Центр колеса із алюмінію, протектор: чорна еластична шина, вулканізований, прецизійний шарикопідшипник

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

### Технічні характеристики

Діаметр колеса	125 MM
Ширина колеса	50 MM
ширина ролика	117 MM
розмір пластини	137 x 117 MM
Центри отворів диску	105 x 80/75 MM
Отвір диску	11 MM
Загальна висота	164 MM
Температура	- 20 / + 85 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	1.87 кг
Міцність покриття	Міцність за Шором А 67
Вантажопідйомність	300 кг
допустиме навантаження (статичне)	600 кг

### Dimensions



### Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ○ ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○

# ZETA

4688IEP125P63

EAN 4031582308259



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

