

# ZETA

4688IEP160P63

EAN 4031582308266

Rueda fija, Horquilla de chapa de acero, pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, pletina de fijación.  
núcleo de rueda de aluminio, bandaje de goma elástica negra vulcanizada, cojinete de bolas de precisión



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




La foto puede diferir del producto original

## Datos técnicos

Diámetro de la rueda	160 mm
Ancho de la rueda	50 mm
Ancho de rueda	117 mm
Medida de pletina	137 x 117,0 mm
Distancia de agujeros	105 x 80/75 mm
Diámetro de agujero	11 mm
Altura total	200 mm
Temperatura	- 20 / + 85 °C
Norma	EN 12532
Peso de la rueda	2.573 kg
Dureza del bandaje	Shore A 67
Capacidad de carga	350 kg
Capacidad de carga estática	700 kg

## Dimensiones



## Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○

# ZETA

4688IEP160P63

EAN 4031582308266



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Estructura y montaje

