

ZETA

4688IEP160P63

EAN 4031582308266

Bokwiel, Vork van zwaar staalplaat, versterkt, wiel geschroefd, plaatbevestiging.

Wielkern van aluminium op precisiekogellagers, met zwarte opge vulcaniseerde elastische rubberband



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Foto kan afwijken van het originele product

Technische gegevens

Wieldiameter	160 mm
Wielbreedte	50 mm
Wielbreedte	117 mm
Plaatafmeting	137 x 117,0 mm
Boutgatafstand	105 x 80/75 mm
Bevestigingsgat	11 mm
Bouwhoogte	200 mm
Temperatuur	- 20 / + 85 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	2.573 kg
Hardheid van de band	Shore A 67
Dyn. draagvermogen	350 kg
Statisch draagvermogen	700 kg

Afmetingen



Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

ZETA

4688IEP160P63

EAN 4031582308266



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structuur en montage

