

ZETA

4688IEP160P63

EAN 4031582308266

Неповоротный ролик, Вилка изготовлена из прочной прессованной стали, усиленная, блестящее оцинкованное пассивированное голубым покрытие, ось колеса на болту, крепежная панель. Центр колеса из Алюминия, Протектор: черная эластичная шина, вулканизированная на основание, прецизионный шарикоподшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Технические характеристики

Диаметр колеса	160 мм
Ширина колеса	50 мм
Ширина ролика	117 мм
Размер панели	137 x 117,0 мм
Отверстия панели	105 x 80/75 мм
Отверстие панели	11 мм
Общая высота	200 мм
Температура	- 20 / + 85 °C
Стандарт	EN 12532
Вес	2.573 кг
Твердость протектора	твердость по Шору А 67
Допустимая динамическая нагрузка	350 кг
Допустимая статическая нагрузка	700 кг

Dimensions



Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ● ○ ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○

ZETA

4688IEP160P63

EAN 4031582308266



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

