

ZETA

4688IEP200P63

EAN 4031582308273

Ruota fissa, Forcella in lamiera d'acciaio pesante, stampata, rinforzata, finitura tropicalizzata, asse ruota con vite e dado, attacco a piastra.
Centro della ruota in alluminio, Fascia: gomma nera elastica vulcanizzata, mozzo su cuscinetti a sfere

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

Informazioni Tecniche

Diametro ruota	200 mm
Larghezza della ruota	50 mm
Larghezza ruota	117 mm
Dimensione della piastra	137 x 117 mm
Interasse fori piastra	105 x 80/75 mm
Diametro fori piastra	11 mm
Altezza utile	240 mm
Temperatura	- 20 / + 85 °C
Norma	EN 12532
Peso	2.941 kg
Durezza della fascia	Shore A 67
Portata	450 kg
Portata statica	900 kg

Dimensioni



Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ● ○ ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○

ZETA

4688IEP200P63

EAN 4031582308273



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Struttura e montaggio

