

ZETA

46881EP200P63

EAN 4031582308273

Неповоротний ролик, Вилка із важкої штампованої сталі, армована, покрита блискучим цинком, пофарбована блакитним кольором, вісь колеса з гайкою, кріплення пластини.

Центр колеса із алюмінію, протектор: чорна еластична шина, вулканізований, прецизійний шарикопідшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Технічні характеристики

Діаметр колеса	200 MM
Ширина колеса	50 MM
ширина ролика	117 MM
розмір пластини	137 x 117 MM
Центри отворів диску	105 x 80/75 MM
Отвір диску	11 MM
Загальна висота	240 MM
Температура	- 20 / + 85 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	2.941 кг
Міцність покриття	Міцність за Шором А 67
Вантажопідйомність	450 кг
допустиме навантаження (статичне)	900 кг

Dimensions



Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ○ ○
Стойкий до корозії	● ● ● ○ ○

ZETA

4688IEP200P63

EAN 4031582308273



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

