

# ZETA

4688IEP250P63

EAN 4031582308280

Bokwiel, Vork van zwaar staalplaat, versterkt, wiel geschroefd, plaatbevestiging.

Wielkern van aluminium op precisiekogellagers, met zwarte opge vulcaniseerde elastische rubberband



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Foto kan afwijken van het originele product

## Technische gegevens

Wieldiameter	250 mm
Wielbreedte	50 mm
Wielbreedte	117 mm
Plaatafmeting	137 x 117 mm
Boutgatafstand	105 x 80/75 mm
Bevestigingsgat	11 mm
Bouwhoogte	290 mm
Temperatuur	- 20 / + 85 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	3.732 kg
Hardheid van de band	Shore A 67
Dyn. draagvermogen	500 kg
Statisch draagvermogen	1000 kg

## Afmetingen



## Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

# ZETA

4688IEP250P63

EAN 4031582308280



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structuur en montage

