

ZETA

4688ITP160P63 Flat

EAN 4031582030518

Bokwiel, Vork van zwaar staalplaat, versterkt, wiel geschroefd, plaatbevestiging.

Wielkern van aluminium met gegoten polyurethaan loopvlak, precisiekogellagers



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Foto kan afwijken van het originele product

Technische gegevens

Wieldiameter	160 mm
Wielbreedte	50 mm
Wielbreedte	117 mm
Plaatafmeting	137 x 117 mm
Boutgatafstand	105 x 80/75 mm
Bevestigingsgat	11 mm
Bouwhoogte	200 mm
Temperatuur	- 10 / + 60 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	2.156 kg
Hardheid van de band	Shore D 42
Dyn. draagvermogen	800 kg
Statisch draagvermogen	1600 kg

Afmetingen



Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ● ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

ZETA

4688ITP160P63 Flat

EAN 4031582030518



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structuur en montage

