

# ZETA

## 4688ITP200P63 Flat

EAN 4031582030525

Фиксирано колело, Вилка от тежка стоманена ламарина, подсилена, жълта, хромирана, завинтена ос на колелото, закрепване на планка. Корпус на колело от алуминий, работна повърхнина от излят полиуретан, прецизен сачмен лагер

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Снимката може да се различава от оригиналния продукт

### Технически данни

Диаметър на колело	200 мм
Ширина на гумите	50 мм
Ширина на колелото	117 мм
Размер на планката	137 x 117 мм
Център на отвора на планката	105 x 80/75 мм
Отвор на планката	11 мм
Конструктивна височина	240 мм
Температура	- 10 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Тегло	2.644 кг
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор D 42
Динамична товароносимост	800 кг
Статична товароносимост	1600 кг

### Размери



### Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ● ○ ○
Шум при движение	● ● ● ○ ○
Износване	● ● ● ● ○
Защита от ръжда	● ● ● ○ ○

# ZETA

4688ITP200P63 Flat

EAN 4031582030525



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Устройство и монтаж

