

ZETA

4688ITP250P63 Flat

EAN 4031582030532

Rolă fixă, furcă din tablă groasă din oțel, ambutisată, zincată în galben, axul roții cu șurub și piuliță, sistem de prindere tip placă.
Jantă din aluminiu, suprafață de rulare din poliuretan, rulment de precizie

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Date Tehnice

Diametrul roții	250 mm
Lățimea roții	55 mm
Lățimea roții	117 mm
Mărimea plăcii	137 x 117 mm
Găuri de prindere	105 x 80/75 mm
Gaură	11 mm
Înălțime totală	290 mm
Temperatura	- 10 / + 60 °C
Standard	EN 12532
Greutate	3.747 kg
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore D 42
Sarcină dinamică	800 kg
Sarcină statică	1600 kg

Dimensions



Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ● ● ○
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○

ZETA

4688ITP250P63 Flat

EAN 4031582030532



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

