

ZETA

4688ITP250P63 Flat

EAN 4031582030532

Неповоротний ролик, Вилка із важкої штампованої сталі, армована, покрита блискучим цинком, пофарбована блакитним кольором, вісь колеса з гайкою, кріплення пластини.

Центр колеса із алюмінію, протектор: поліуретан, литий, прецизійний шарикопідшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Технічні характеристики

Діаметр колеса	250 MM
Ширина колеса	55 MM
ширина ролика	117 MM
розмір пластини	137 x 117 MM
Центри отворів диску	105 x 80/75 MM
Отвір диску	11 MM
Загальна висота	290 MM
Температура	- 10 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	3.747 кг
Міцність покриття	Міцність за Шором D 42
Вантажопідйомність	800 кг
допустиме навантаження (статичне)	1600 кг

Dimensions



Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ● ○
Стойкий до корозії	● ● ● ○ ○

ZETA

4688ITP250P63 Flat

EAN 4031582030532



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

