

ZETA

4688TOO125P63

EAN 4031582308297

Pevné kolečko, Vidlice vyrobena ze zesíleného ocelového výlisku, zpevněno, modře zinkováno, kolo se šroubem a maticí, uchycení s plotýnkou.

Střed kolečka vyroben z polyamidu, vysoké zatížení, kluzné uložení

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu

Technické údaje

Průměr kolečka	125 mm
Šířka kola	50 mm
Šířka kolečka	117 mm
Velikost plotny	137 x 117 mm
Rozteč děr	105 x 80/75 mm
Průměr děr	11 mm
Stavební výška	164 mm
Teplota	- 30 / + 80 °C
Standard	EN 12532
Hmotnost	1.492 kg
Tvrdość běhounu	Shore D 75
Dynamická nosnost	700 kg
Statická nosnost	1400 kg

Dimensions



Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ○ ○ ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ●
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○

ZETA

4688TOO125P63

EAN 4031582308297



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

