

ZETA

4688TOO125P63

EAN 4031582308297

Rueda fija, Horquilla de chapa de acero, pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, pletina de fijación.

Núcleo de rueda de poliamida resistente, cojinete liso

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




La foto puede diferir del producto original

Datos técnicos

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Diámetro de la rueda | 125 mm |
| Ancho de la rueda | 50 mm |
| Ancho de rueda | 117 mm |
| Medida de pletina | 137 x 117 mm |
| Distancia de agujeros | 105 x 80/75 mm |
| Diámetro de agujero | 11 mm |
| Altura total | 164 mm |
| Temperatura | - 30 / + 80 °C |
| Norma | EN 12532 |
| Peso de la rueda | 1.492 kg |
| Dureza del bandaje | Shore D 75 |
| Capacidad de carga | 700 kg |
| Capacidad de carga estática | 1400 kg |

Dimensiones



Ventajas en un vistazo

| | |
|----------------------------|-----------|
| Resistencia a la rodadura | ● ● ● ○ ○ |
| Ruido de movimiento | ● ○ ○ ○ ○ |
| Desgaste | ● ● ● ● ● |
| Protección contra el óxido | ● ● ● ○ ○ |

ZETA

4688TOO125P63

EAN 4031582308297



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Estructura y montaje

