

# ZETA

## 4688TOO125P63

EAN 4031582308297

Roda fixa, forquilha de aço prensado reforçado, zincado, cromado a azul, eixo da roda aparafusado, Suporte de fixação.

Núcleo da roda de poliamida resistente, rolamento liso

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

### Dados técnicos

Diâmetro da roda	125 mm
Largura da roda	50 mm
Largura da roda	117 mm
Medida da placa de fixação	137 x 117 mm
Distância de furação	105 x 80/75 mm
Diâmetro de furação	11 mm
Altura total	164 mm
Temperatura	- 30 / + 80 °C
Norma	EN 12532
Peso da roda	1.492 kg
Dureza da superfície de rodagem	Shore D 75
Capacidade de carga	700 kg
Cap. de carga estática	1400 kg

### Dimensions



### Advantages at a glance

Resistência de rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ○ ○ ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Protecção contra oxidação	● ● ● ○ ○

# ZETA

4688TOO125P63

EAN 4031582308297



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

