

ZETA

4688TOP125P63

EAN 4031582308310

Pevné kolečko, Vidlice vyrobená ze zesíleného ocelového výlisku, zpevněno, modře zinkováno, kolo se šroubem a maticí, uchycení s plotýnkou.

Střed kola vyroben z polyamidu, vysoké zatížení, přesné kuličkové ložisko

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu


Technické údaje

Průměr kolečka	125 mm
Šířka kola	50 mm
Šířka kolečka	117 mm
Velikost plotny	137 x 117 mm
Rozteč děr	105 x 80/75 mm
Průměr děr	11 mm
Stavební výška	164 mm
Teplota	- 30 / + 80 °C
Standard	EN 12532
Hmotnost	1.926 kg
Tvrdost běhounu	Shore D 75
Dynamická nosnost	700 kg
Statická nosnost	1400 kg

Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ● ●
Hlučnost pohybu	● ○ ○ ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ●
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○

Dimensions



ZETA

4688TOP125P63

EAN 4031582308310



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

