

ZETA

4688U00200P63 WT46

EAN 4031582308341

Неповоротний ролик, Вилка із важкої штампованої сталі, армована, покрита блискучим цинком, пофарбована блакитним кольором, вісь колеса з гайкою, кріплення пластини.

Центр колеса із поліаміду, простий підшипник ковзання

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Технічні характеристики

Діаметр колеса	200 MM
Ширина колеса	46 MM
ширина ролика	117 MM
розмір пластини	137 x 117 MM
Центри отворів диску	105 x 80/75 MM
Отвір диску	11 MM
Загальна висота	240 MM
Температура	- 30 / + 80 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	1.808 кг
Міцність покриття	Міцність за Шором D 75
Вантажопідйомність	600 кг
допустиме навантаження (статичне)	1200 кг

Dimensions



Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ○ ○ ○ ○
Тертя	● ● ● ● ●
Стойкий до корозії	● ● ● ○ ○

ZETA

4688UOO200P63 WT46

EAN 4031582308341



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

