

ZETA

4688UOO250P63

EAN 4031582308365

Ruota fissa, Forcella in lamiera d'acciaio pesante, stampata, rinforzata, finitura tropicalizzata, asse ruota con vite e dado, attacco a piastra.
Ruota in poliammide, mozzo a foro passante

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

Informazioni Tecniche

| | |
|--------------------------|----------------|
| Diametro ruota | 250 mm |
| Larghezza della ruota | 50 mm |
| Dimensione della piastra | 137 x 117 mm |
| Interasse fori piastra | 105 x 80/75 mm |
| Diametro fori piastra | 11 mm |
| Altezza utile | 290 mm |
| Temperatura | - 40 / + 80 °C |
| Norma | EN 12532 |
| Peso | 2.5 kg |
| Durezza della fascia | Shore D 75 |
| Portata | 800 kg |
| Portata statica | 1600 kg |

Dimensioni



Caratteristiche

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Resistenza al rotolamento | ● ● ● ○ ○ |
| Silenziosità | ● ○ ○ ○ ○ |
| Abrasione | ● ● ● ● ● |
| Protezione dalla corrosione | ● ● ● ○ ○ |

ZETA

4688UOO250P63

EAN 4031582308365



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Struttura e montaggio

