

ZETA

4688UOO250P63

EAN 4031582308365

Rolă fixă, furcă din tablă groasă din oțel, ambutisată, zincată în galben, axul roții cu șurub și piuliță, sistem de prindere tip placă.

Roată din poliamidă, rulment plan (bucșă antifricțiune)

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Date Tehnice

Diametrul roții	250 mm
Lățimea roții	50 mm
Mărimea plăcii	137 x 117 mm
Găuri de prindere	105 x 80/75 mm
Gaură	11 mm
Înălțime totală	290 mm
Temperatura	- 40 / + 80 °C
Standard	EN 12532
Greutate	2.5 kg
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore D 75
Sarcină dinamică	800 kg
Sarcină statică	1600 kg

Dimensions



Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ○ ○ ○ ○
Uzare	● ● ● ● ●
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○

ZETA

4688UOO250P63

EAN 4031582308365



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

